


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.249 Punção redondo

Estado: 26-09-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.249 - Punção redondo para chapa de aço

Para fazer recortes redondos.

## Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.249
Modelo	Com 3 pontas de corte
Escopo de fornecimento	Matriz Punção Parafuso tensor sem rolamento
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço	3 mm
Punção com Ø	49,6 mm
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Parafuso tensor (Ø x C)	19 x 75 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø	19 mm
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	0,739 kg
Peso líquido	0.739
Peso bruto	0.781
Número da tarifa alfandegária	82073010
EAN	4028177808331
ETIM 8	EC000156
ETIM 7.0	EC000156
ECLASS 8.0	21049047