

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3433.040 Zekeringhouders

Staat: 26-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3433.040 - Zekeringhouders

3-polig, voor 60 mm railhartafstand.

Functies

Bestelnr.	SV 3433.040
Uitvoering	Easy Connect
Materiaal	Zekeringhouder: glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT) Aanrakingsbeveiliging: polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 Aanrakingsbeveiliging: polyamide
Kleur	RAL 7035
Levering	Aansluitgereed voorgesmonteerd element incl. aanrakingsbeveiliging en externe aansluitklemmen
Opmerking	Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Fuse inserts	D III-E 33 (passchroef)
Rated insulation voltage	690 V
Nominale stroom max.	63 A
Opmerking	Voor de toepassing van smeltpatronen volgens DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Afmetingen	Breedte: 71 mm Hoogte: 251 mm
Aansluiting voor kabels met ronde doorsneden	1,5 - 16 mm ²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Nominale spanning	690 V (DC) 690 V, 3~

Funcities

Aantal polen	3-polig
Nominale spanning (L1 + L2)	690 V (DC)
Nominale spanning (L1 + L3)	690 V (DC)
Leveringseenheid	5 st.
Gewicht/VE	2,495 kg
Nettogewicht	2
Brutogewicht	2.496
Koperaandeel (kg / stuk)	0.119
Douanetariefnummer	85369095
EAN	4028177675018
ETIM 8	EC001644
ETIM 7.0	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Verklaringen	Verklaring van conformiteit