

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9408.600

Caixas Ex

Estado: 27-09-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9408.600 - Caixas Ex Caixas vazias em aço inoxidável com porta com dobradiças

Caixa EX com porta com dobradiça, aço inoxidável

Recursos

Cód. Ref.	KEL 9408.600
Modelo	Caixas Ex
Material	Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) mm com vedação de silicone injetada Placa de montagem: chapa de aço
Superfície	Caixa: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento	Caixa Porta Placa de montagem
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 1.000 mm Profundidade: 300 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	739 mm x 955 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	sim
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	sim
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 2 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X

Recursos

Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Type 4 Type 4X Tipo 12
---------------------------------------------------	----------------------------------------

Emb.	1 unid.
------	---------

Peso/embalagem	57,8 kg
----------------	---------

Peso líquido	53.863
--------------	--------

Peso bruto	54.5
------------	------

Número da tarifa alfandegária	94032080
-------------------------------	----------

EAN	4028177138896
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002503
----------	----------

ECLASS 8.0	27180502
------------	----------

Aprovações

Aprovações	ATEX CQC-CCC IEC Ex UL + C-UL (listed)
------------	-------------------------------------------------

Explicações	Manufacturer's declaration
-------------	----------------------------