

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.370 Kondensorenhet

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.370 - Kondensorenhet för LCP DX

Kondensorenheterna är nödvändiga för drift av kylmedelsbaserade LCP. Beroende på utförande har enheterna en extern kondensator och fläkt eller extra frikyla. Varianten med frikyla är nödvändig för kombinationsvarianten LCP DX/FC. Enheterna är lämpade för tak- och väggmontage.

Features

Art. nr.	SK 3311.370
Utförande	Kondensator
Produktbeskrivning	Kondensorenheten behövs för att de köldmediebaserade LCP-enheterna ska kunna köras och innehåller den externa kondensorn samt två fläktar, som är varvtalsreglerade genom trycket i kylkretsen.
Material	Stålplåt, lackerad
Ytbehandling	Pulverlackerad, förzinkad
Färg	RAL 9003
Leveransens omfattning	Grundaggregat Inkl. montagematerial
Max. kyleffekt	35 kW
Temperaturreglering	Varvtalsreglerad fläkt
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R410A Kylmedium: -
Dimension	Bredd: 2.293 mm Höjd: 1.270 mm Djup: 1.110 mm
Total kyleffekt/antal fläktmoduler	2
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	120 kg
Nettovikt	121

Features

Bruttovikt	166
Tullvarukod	84189910
EAN	4028177691445
ETIM 8	EC002515
ETIM 7.0	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
