


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3335.880 Chiller TopTherm

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3335.880 - Chiller TopTherm 8–25 kW

TopTherm kylare i TS skåp tar liten plats och går perfekt att integrera i en skåprad. Modulkonstruktionen och utförandet med dubbel frekvens gör dem mycket flexibla. Dessutom är de lätta att underhålla och tillförlitliga tack vare frostskyddet.

Features

Art. nr.	SK 3335.880
Fördelar	Modulkonstruktion Mindre golvyta Hög servicevänlighet Hög driftsäkerhet tack vare frostskydd Kan användas i alla länder tack vare utförande med dubbel frekvens Snabb levereras, tack vare att basplattformen finns i lager
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Komplett anslutningsklar enhet med sidogavlar och dörr Flerspråkig dokumentation inkl. funktionsschema och ritningar
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 44 (elkomponenter)
Total kyleffekt Tw10 / Tu32	Kyleffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 27 kW Kyleffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 30,4 kW
Total kyleffekt Tw18 / Tu32	Kyleffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 32 kW Kyleffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 35,2 kW
Märkspänning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Dimension	Bredd: 1.605 mm Höjd: 2.140 mm Djup: 605 mm
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)	55 l/min
Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)	130 l/min
Observera:	Till 3335.880 och 3335.890 behövs 2 metallfilter
Temperaturreglering	Microcontroller-reglering (fabriksinställning +18 °C, även reglering av differensvärde möjlig)

Features

Driftstemperatur	10 °C...43 °C
Driftstemperatur kylmedium	10 °C...25 °C
Temperaturhysteres	± 2 K
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R410A mängd: 5,6 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 2.088 CO2-ekvivalent (CO2e): 11,69 t
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 14,95 kW Vid 60 Hz: 17,6 kW
Märkström max.	Vid 50 Hz: 26,3 A Vid 60 Hz: 26,7 A
Vattenanslutningar	G 1¼" IG
Antal köldmediekretsar	1
Tank	Volym: 75 l
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	511 kg
Nettovikt	530
Bruttovikt	535
Tullvarukod	84186900
EAN	4028177690080
ETIM 7.0	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------