


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3453.500

Ledaranslutningsklämma

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3453.500 - Ledaranslutningsklämma

För anslutning av rundledare och flatkopparskenor med lameller.

Features

Art. nr.	SV 3453.500
Produktbeskrivning	För anslutning av rundledare och laminerade flatkopparskenor.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad, passiverad
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	16,5 x 15 mm
Observera:	Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
Anslutning för rundledartvårsnitt	35 - 70 mm ²
För skentjocklek	5 mm
Förpackningsenhet	15 st.
Vikt/förp.	1,68 kg
Nettovikt	1.515
Bruttovikt	1.62
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	6,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	85369010
EAN	4028177042704
ETIM 8	EC000001
ETIM 7.0	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
