

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.065

NH-lastseparatorstrook

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.065 - NH-lastscheiderstrook

3-polig, voor railsystemen met 185 mm railhartafstand.

Functies

Bestelnr.	SV 9677.065
Uitvoering	3-polig schakelbaar
Mogelijkheden	Gebruikersonafhankelijk schakelen door automatisch veermechanisme Veilig scheiden van de contacten door dubbele onderbreking
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper
Kleur	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Handgreep: RAL 7016
Voor NH-grootte	00
Voor railsystemen met hartafstand	185 mm
Afgaande aansluiting	onder
Aansluiting (elektrisch)	schroef M8
Installation type	Schroefbevestiging
Aantal polen	3-polig
Nominale spanning	690 V, 3~
Nominale stroom max.	160 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Voor stroomtrafo-inbouw	Ja
Afmetingen	Breedte: 50 mm Hoogte: 676 mm
Aansluiting voor kabels met ronde doorsneden	1,5 - 95 mm ²

Funcities

Geschikt voor railkoper	Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	5,12 kg
Nettogewicht	5.02
Brutogewicht	5.14
Koperaandeel (kg / stuk)	0.959
Douanetariefnummer	85369095
EAN	4028177806696
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---