

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.456 Crimpmaskin RC

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.456 - Crimpmaskin RC

Elektropneumatisk crimpmaskin med 5-dubbelt magasin för bearbetning av isolerade ändhylsor med olika tvärsnitt på rulle.

## Features

Art. nr.	AS 4050.456
Utförande	Touchscreen-display Val av trådtvärsnitt med pekskärm Adaptorn kan utrustas för max. 23 000 ändhylsor
Produktbeskrivning	
Fördelar	Enkel manövrering Säker och smidig bearbetning av isolerade ändhylsor Ingen ställtid tack vare automatisk verktygsväxling Enkel och smidig bestyckning Ändhylsor behöver inte bytas tack vare de 5-facks magasin
Tekniska data	Crimpområde 0,5–2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 – 14) Crimplängd 8 och 10 mm Instickslängd 27 mm (1,06 tum)
Observera:	Standardcrimpform trapets – fler finns på begäran
Dimension	Bredd: 335 mm Höjd: 565 mm Djup: 485 mm
Tryckluftsanslutning	5,5 bar
Märkspänning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Skenbar effekt	16 VA
Sammanpressning	Trapetscrimp
Takttid	2 s
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	22 kg
Nettovikt	24.8

# Features

---

Bruttovikt	25.4
Tullvarukod	84624900
EAN	4028177930865
ETIM 8	EC002778
ETIM 7.0	EC002778
ECLASS 8.0	17130101

---