


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.005

Aanbouwkasten VX25

Staat: 26-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.005 - Aanbouwkasten VX25 Lastscheiderkast

Koppelsystemen voor de verdeling van elektrische energie met zekeringlastscheiderstroken (merk ABB of Jean Müller).

Functies

Bestelnr.	VX 9680.005
Materiaal	Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak Bodemplaten: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kastframe Deur Dakplaat Achterwand Bodemplaten Frontplaten Sluiting: 3 mm dubbelbaard Zijwanden functieruimte Opnameframe voor lastscheiderstroken met zekeringen (merk ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Beschermklasse IP volgens EN 60529	Tot IP 3X, afhankelijk van de beplatingsdelen
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Afmetingen	Breedte: 1.000 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	125,3 kg
Nettogewicht	125.3

Funcities

Brutogewicht	136.2
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	308,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
EAN	4028177937062
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Goedkeuringen

Certificaten	Oppervlak
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK