

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.170

Nätverks-/serverskåp TS IT

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.170 - Nätverks-/serverskåp TS IT med glasdörr, förmonterad, med 19"-svängram

TS IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. Ändamålsenlig utrustning och förmontage ingår. 19" inre utbyggnad med 19" stor svängram ger direkt åtkomst till baksidan av 19"-komponenterna tack vare en öppningsvinkel på 130°.

Features

Art. nr.	DK 5507.170
Material	Stålplåt Aluminium Sockelhörndel: Stålplåt Sockelplåt fram/bak: Stålplåt Hörn- och skarvtäcklist Plast Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: doppgrunderad Dörr, bakstycke och tak: doppgrunderade, pulverlackerade
Basic color	RAL 7035
Färg	Skåpsram, platta delar och inre utbyggnad: RAL 7035 Sockel: RAL 9005

Features

Leveransens omfattning	Skåpstomme TS 8 med dörr och takplåt Glasdörr i aluminium framtill (180°), med komforthandtag för profilhalvcylinder och säkerhetslåsning 3524 E Bakstycke i stålplåt Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinföring i djupled på sidan och täckt hål för fläktplåt Golvfäste 1-delad bottenplåt, ventilerad, med kabelinföring Stor svängram, med plåtar på sidan för montage av 19"-komponenter (482,6 mm) samtidigt som hela skåphöjden utnyttjas, 130° Sidogavlar, endelade, låsbara Sockelsystem VX, 100 mm, ventilerade Hörndelar och täckplåtar, på sidan, fastskruvade Täckplåtar för fram- och baksida samt hörn- och ihopbyggnadsskydd medföljer 4 nivåfötter M12 inkl. sockeladapter (medföljer) Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag. 12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer) 50 torxsruvar, ledande (medföljer) 4 kabelavlastningsskenor (hammarhuvud) för yttre montageplan, passar skåpdjupet (medföljer) 10 kabelföringsbyglar, metall, 125×65 mm (medföljer) Anslutningstillbehör för potentialutjämning med central jordningspunkt, förmonterad IPPC-pall
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 800 mm
Höjdenheter	40 HE
Höjdenheter	40 HE
Höjd inkl. sockel	2 100 mm
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak	147 mm
Design doors	Bakstycke
Utförande 19"-plan	Svängram, 482,6 mm (19"), monterad

Features

Belastning	1 500 N
Observera:	Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial	Aluminium
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	160 kg
Nettovikt	152.2
Bruttovikt	159.5
EAN	4028177705715
E-Number Sweden	E7239911
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvals

Approvals	C-UR
Explanations	Konformitetsförklaring