

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.002

Krympetang

Stat: 27.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.002 - Krympetang for endehylser

Krympetang for firkant- eller sekskantpressing, for bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.

Funksjoner

Bestillingsnr.	AS 4054.002
Utførelse	rett
Produktbeskrivelse	For bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.
Fordeler	Minimal bruk av kraft ved store ledningstverrsnitt Kvalitetspressingen forblir like høy Opplåsbar sperre Selvjusterende
Materiale	Høykvalitets spesial-verktøystål
Overflate	Matt, forkrommet
Farge	null
Pressing	Firkant-Crimp
Retning på kabelføringen	side
Dimensjoner	Lengde: 176 mm
AWG	26 - 8
For tverrsnitt	0,14 - 10 mm ²
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	0,362 kg
Nettovekt	0.4
Bruttovekt	0.449
Tolltariffnummer	82032000
EAN	4028177930957
ETIM 8	EC000168

Funksjoner

ETIM 7.0	EC000168
----------	----------

ECLASS 8.0	21043811
------------	----------