


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5820.600

## Systemskap VX SE

Stat: 27.09.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5820.600 - Systemskap VX SE

Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med profilert ramme. Systemkompatibel og kan utvides med VX25-tilbehør. Økt effektivitet da det ikke må monteres sidevegger, og store skapbredder erstatter små rekkekombinasjoner.

## Funksjoner

Bestillingsnr.	SE 5820.600
Materiale	Skap: Stålplate 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Kapsling, dør og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling lukket øverst og i siden Dør(er) På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side Montasjeplate Bunnplater Avtagbar bakvegg Lås: 3 mm splittlås 2 montasjeskinner 18 x 39 mm Bakvegg, én del
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 1.800 mm Dybde: 300 mm
Mål montasjeplate (B x H)	499 mm x 1.696 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12

# Funksjoner

Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
IK-kode	IK10
Antall dører	1
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	97 kg
Nettovekt	90.19
Bruttovekt	97
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	369,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
EAN	4028177959248
E-Number Sweden	E3465425
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Sertifikater	Overflate Kapslingsgrad
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK