

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6380.000

## Optipanel

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6380.000 - Optipanel

Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning. För mindre paneler och styrlösningar. Extremt smal design, tar knappt upp mer plats än inbyggnaderna.

## Features

Art. nr.	CP 6380.000
Utförande	Bärramsanslutning, rektangulär 120 x 65 mm
Fördelar	Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning. Låg vikt vid hög stabilitet Kompatibel med alla Rittal golv- och bärramssystem
Material	Skåp: Strängpressad aluminiumprofil Hörnstycken: Zinkgjutgods Skyddshörn: Plast
Basic color	Natureloxerad
Färg	Skåp: Natureloxerade Hörnstycken: RAL 7035 Skyddshörn: Liknar RAL 7024
Leveransens omfattning	Skåp med gångjärnsförsett bakstycke Inkl. tätningar
Dimension	Bredd: 526,6 mm Höjd: 354,3 mm Djup: 110 mm
Montagedjup	100 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 65
Passar för frontplåtsbredd	482,6 mm
Passar för frontplåtshöjd	310,3 mm
Utförande	bakifrån

# Features

---

Observera:	Det går att byta bärarmsanslutning genom att vrida på lådan 3 mm standardlåsinsats utbytbar mot låsinsatser på 41 mm, plasthanntag och T-handtag, utförande C Gångjärn på bakstycket på den längsta skåpsida
Grundmaterial	Aluminium
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 2 Låsinsats: 3 mm dubbellås
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	6,2 kg
Nettovikt	5.86
Bruttovikt	6.168
Tullvarukod	94032080
EAN	4028177231627
ETIM 7.0	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK