

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.550 OM-adapter

Stat: 27.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.550 - OM-adapter med trekkfjærklemmer



Funksjoner

Bestillingsnr.	SV 9340.550
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	Chassis: RAL 7035
Driftsstrøm maks.	32 A
Måledriftsspennning	690 V, 3~
For skinner med senteravstand	60 mm
Bæreskinnetype	TS 45C
Antall poler	3-polet
PinBlock	Ja
Dimensjoner	Bredde: 45 mm Høyde: 208 mm
Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt	1,5 - 6 mm ²
Bæreskinner antall/høyde	1 / 10 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Bæreram (B x H)	45 mm x 170 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	0,28 kg

Funksjoner

Nettovekt	0.238
-----------	-------

Bruttovekt	0.29
------------	------

Kobberandel (kg / stk.)	0.027
-------------------------	-------

Tolltariffnummer	85369095
------------------	----------

EAN	4028177502635
-----	---------------

ETIM 7.0	EC001531
----------	----------

ECLASS 8.0	27370304
------------	----------

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
---------------	--

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---