

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.030

NH-sikringslastskillebryter gr. 00 til 3

Stat: 27.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.030 - NH-sikringslastskillebryter gr. 00 til 3 med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)

Funksjoner

Bestillingsnr.	SV 9343.030
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001
Klemrom for laminerte kobberskinner	Bredde på klemmerommet: 20 mm Klemmeromhøyde: 5 mm
For skinneresystemer med senteravstand	60 mm
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Skrue M8
Merkestrøm maks.	160 A
For NH-størrelse	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 106 mm Høyde: 194 mm
Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt	10 - 95 mm ²
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Måledriftsspenning	400 V - 690 V, 3~
Antall poler	3-polet
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	1,027 kg

Funksjoner

Nettovekt	0.927
Bruttovekt	1.029
Kobberandel (kg / stk.)	0.2
Tolltariffnummer	85369095
EAN	4028177540293
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Godkjenninger

Godkjenninger	CQC-CCC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK