

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.030

Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000

Estado: 1/09/2024 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.030 - Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000

Características

Referencia	SV 3431.030
Material	Poliamida, reforzado con fibra de vidrio Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre duro plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7001
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Salida de cables	abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Intensidad de servicio máx.	100 A
Para tamaño NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 53 mm Altura: 213 mm
Conexión para secciones de conductor redondo	2,5 - 50 mm ²
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Tensión de servicio	690 V, 3~
Nº de polos	3 polos
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	0.6 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.15

Características

Código arancelario	85369095
EAN	4028177628731
ETIM 8	EC001040
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Aprobaciones

Aprobaciones	CQC-CCC
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK