

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.100

**Seccionador bajo carga para
fusibles NH t. 00 hasta t. 3**

Estado: 14/03/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.100 - Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 hasta t. 3

Características

Referencia	SV 9343.100
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles	Ancho del espacio de embornado: 20 mm Altura del espacio de embornado: 3 mm
Observación	Conexión de líneas de sector 50 – 150 mm ² .
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Intensidad de servicio máx.	250 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para tamaño NH	1
Observación	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones RU. Aplicaciones según RU sólo en combinación con «Special Purpose Fuses».
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 184 mm Altura: 298 mm
Conexión para secciones de conductor redondo	35 - 150 mm ²

Características

Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Espacio de embornado p. pletinas flexibles	14 mm
N° de polos	3 polos
Connection of round conductors (min.)	35 mm ²
Connection of round conductors (max.)	150 mm ²
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.1
Peso bruto	2.378
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.44
Código arancelario	85369095
EAN	4028177540323
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Aprobaciones

Aprobaciones	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK