

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3378.300 Liquid Cooling Package

State: 19.10.2024 (Source: [rittal.com/sk-sk](https://www.rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3378.300 - Liquid Cooling Package LCP Industry

Výměník tepla vzduch/voda v systému řadových skříní VX25. Vhodný pro skříně VX25 s hloubkou 600 nebo 800 mm a výškou 2000 mm. Výstup vzduchu může být buď na obou stranách po 5 kW nebo na jedné straně s 10 kW. Flexibilní možnosti připojení vody na horní nebo spodní straně zařízení.

Features

Obj. č.	SK 3378.300
Provedení	Díly pro vedení vody z mědi/mosazi (Cu/CuZn)
Popis výrobku	Výměník tepla vzduch/voda v systému řadových skříní VX25. Vhodný pro skříně VX25 s hloubkou 600 nebo 800 mm a výškou 2000 mm. Výstup vzduchu může být buď na obou stranách po 5 kW nebo na jedné straně s 10 kW. Flexibilní možnosti připojení vody na horní nebo spodní straně zařízení.
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Chladicí jednotka připravená k připojení, zapojená na svorkovnici Čelní dveře s displejem Zadní stěna Vícejazyčná dokumentace
Celkový chladicí výkon	L 35 W 10 při 2000 l/h: 9,5 kW
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Při 50 Hz: 350 W Při 60 Hz: 350 W
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 2,65 A Při 60 Hz: 2,62 A
Přípustný provozní tlak (p max.)	1 - 6 bar
Způsob (elektrického) připojení	Připojovací svorka
Doba zapnutí	100 %
Chladicí médium	Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)
Teplota přívodní vody	7 °C...30 °C

Features

Přípojky vody	G ¾" vnitřní závit
Regulace teploty	Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot	5 °C...70 °C
Poznámka	Možné řadové spojení se skříněmi TS 8 díky systémovému rámu
Rozměry	Šířka: 300 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 600 mm
Hladina akustického tlaku	60 dB(A)
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 4 A
Rozsah regulace	20 °C...55 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 55
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	106 kg
Netto hmotnost	111.5
Brutto hmotnost	121.5
Číslo celní sazby	84158200
EAN	4028177958265
ETIM 8	EC002515
ETIM 7.0	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě