

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.454

Krimpovací stroj R8 E

State: 19.10.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.454 - Krimpovací stroj R8 E

Elektricky poháněný odizolační a krimpovací poloautomat pro izolované dutinky svázané v kotouči.



Features

Obj. č.	AS 4050.454
Provedení	Dotykový displej
Popis výrobku	Elektricky poháněný odizolační a krimpovací poloautomat pro izolované dutinky svázané v kotouči.
Výhody	Snadný provoz Rychlé přenastavení Flexibilní použití v dílně Rychlá výměna spotřebních materiálů
Technické údaje	Rozsah krimpování 0,5 – 2,5 mm ² (AWG 20 – 14) Délka krimpování 8 mm (0,31 in.) Zaváděcí délka 40 mm (1.57 in.)
Poznámka	Standardní krimpovací tvar lichoběžník – další na požádání
Rozměry	Šířka: 288 mm Výška: 230 mm Hloubka: 345 mm
Jmenovité provozní napětí	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Elektrický příkon	100 VA
Lisování	lichoběžníkové
Pracovní cyklus	1,8 s
Balení	1 ks

Features

Hmotnost/balení	16 kg
Netto hmotnost	16
Brutto hmotnost	16
Číslo celní sazby	84798997
EAN	4028177813465
ETIM 8	EC002778
ETIM 7.0	EC002778
ECLASS 8.0	36600890