

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.030

## Krimpovací kleště Flex

State: 19.10.2024 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.030 - Krimpovací kleště Flex pro dutinky

Pro zpracování neizolovaných dutinek podle DIN 46228 část 1 a izolovaných dutinek podle DIN 46228 část 4.



## Features

Obj. č.	AS 4054.030
Provedení	přímé
Popis výrobku	Pro zpracování neizolovaných dutinek podle DIN 46228 část 1 a izolovaných dutinek podle DIN 46228 část 4.
Výhody	Čelní nebo boční připevnění izolované dutinky pomocí otočné hlavy Minimální vynaložená síla u velkých průřezů vodičů Stabilně vysoce kvalitní lisování Uvolnitelná západka Samoregulační
Materiál	Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
Povrch	Brunované, matná černá barva
Barva	Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Lisování	lichoběžníkové
Směr zavedení kabelu	čelní a boční
Rozměry	Délka: 180 mm
Průřez	26 - 8
Pro průřez	0,14 - 10 mm <sup>2</sup>
Balení	1 ks

# Features

Hmotnost/balení	0,3 kg
Netto hmotnost	0.35
Brutto hmotnost	0.388
Číslo celní sazby	82032000
EAN	4028177955936
ETIM 8	EC000168
ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 8.0	21043811