


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.022

Szyny typu kombi

Stan: 19.03.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.022 - Szyny typu kombi do VX, VX IT, TX CableNet

Połączenie szyny profilowej C do mocowania kabli za pomocą wieszaków kablowych oraz szyny prowadzącej kable z łebkami młoteczkowymi do prowadzenia przewodów. Przewody mogą zostać przymocowane do szyn wsporczych przy pomocy wieszaków kablowych, opasek kablowych bądź rzepowych.

Cechy

Nr kat.	VX 5302.022
Opis produktu	Połączenie szyny profilowej C do mocowania kabli za pomocą wieszaków kablowych oraz szyny prowadzącej kable z łebkami młoteczkowymi do prowadzenia przewodów. Przewody mogą zostać przymocowane do szyn wsporczych przy pomocy wieszaków kablowych, opasek kablowych bądź rzepowych.
Korzyści	Możliwość montażu zarówno na zewnętrznej jak i na wewnętrznej stronie ramy szafy
Zastosowania	Do prowadzenia i zabezpieczenia przed naciągnięciem kabli poprowadzonych na stelażu ramowym VX
Materiał	Błacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu	Przykręcanie bezpośrednio między pionowymi belkami ramy szafy
Pasujący do	Typ obudowy: VX VX IT TX CableNet Szerokość: = 1.000 mm Głębokość: = 1.000 mm
Opak.	4 szt.
Waga netto	1.72
Masa brutto	2.62
PCF per pack (cradle-to-gate)	9,9 kg CO2 eq (Cat B)

Cechy

Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Numer taryfy celnej	73269098
EAN	4028177952546
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
