


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1316.600

# Armário compacto HD com porta única

Estado: 19-10-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1316.600 - Armário compacto HD com porta única

Solução de caixa que atende aos requisitos da indústria alimentícia. Teto com inclinação para frente de 30°. A coloração azul da vedação permite uma nítida diferenciação com alimentos

## Recursos

Cód. Ref.	HD 1316.600
Modelo	Caixa Hygienic Design
Product modification	A partir de junho de 2020, o armário compacto HD com porta única terá a nova placa de montagem da caixa AX.
Material	Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Placa de montagem: chapa de aço Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L) Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Superfície	Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm Placa de montagem: galvanizada Vedação: azul (RAL 5010)
Escopo de fornecimento	Painel totalmente fechado Porta com vedação Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda Placa de montagem
Dimensões	Largura: 810 mm Altura na frente: 1.050 mm Altura atrás: 1.221 mm Profundidade: 300 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	745 mm x 975 mm
Ângulo de abertura da porta	125°
Quantidade de fechos	2
Código IK	IK08
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)

# Recursos

---

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 66 IP X9
--	----------------

---

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
--------------------------	--

---

Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 3 Type 3X Type 4 Type 4X Tipo 12 Tipo 13
---	--

---

Emb.	1 unid.
------	---------

---

Peso/embalagem	61,3 kg
----------------	---------

---

Peso líquido	59.4
--------------	------

---

Peso bruto	61.3
------------	------

---

Número da tarifa alfandegária	94032080
-------------------------------	----------

---

EAN	4028177567641
-----	---------------

---

E-Number Sweden	E3465022
-----------------	----------

---

ETIM 8	EC000261
--------	----------

---

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---

# Aprovações

---

Aprovações	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------

---

# Aprovações

---

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK