

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9405.600

Ex pano

Durum: 23.02.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9405.600 - Ex pano Paslanmaz elik, menteşeli kapılı boş pano

Menteşeli kapiya sahip EX pano, paslanmaz elik

Özellikleri

| | |
|---------------------------------|---|
| Model No. | KEL 9405.600 |
| Dizayn | Ex pano |
| Uygulamalar | 2014/34/AB standartlarına göre bölge 1 ve 2 veya 21 ve 22 Ortam sıcaklığı aralığı: -30 °C...+80 °C Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir EN 60 079 uyarınca patlama koruma sınıfı: Yüksek güvenlik sayesinde cihaz koruması (Ex e), pano sayesinde cihaz koruması (Ex tb) |
| Malzeme | Pano: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304) Kapı: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304), epeevre köpük silikon conta Montaj plakası: elik sac |
| Yüzey | Kutu: Fıralanmış, kum kalınlığı 400, pürüz derinliği < 0,8 µm Montaj plakası: inko kaplamalı |
| Teslimat kapsamı | Pano Kapı Montaj plakası |
| Ölçüler | Genişlik: 600 mm Yükseklik: 600 mm Derinlik: 210 mm |
| Montaj plakası (G x Y) | 549 mm x 570 mm |
| Certificate IEC EX PTB 09.0035U | Evet |
| Certificate PTB 02 ATEX 1082U | Evet |
| Ana malzeme | Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304) |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kilit | Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 2 Kapak parçası: 3 mm double-bit |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi | Tip 1 Type 4 Type 4X Tip 12 |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 21.94 |
| Brüt ağırlık | 23.5 |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| EAN | 4028177138803 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | ATEX CQC-CCC IEC Ex UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Üreticinin bildirimini |