



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.882

## Rack para rede TE 8000

Estado: 26-09-2024 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.882 - Rack para rede TE 8000 ventilado

Sistema de rack desmontável para TI com quadro de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável.

## Recursos

Cód. Ref.	TE 7888.882
Vantagens	Sem estrutura de quadro Acesso irrestrito Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda
Material	Chapa de aço
Superfície	Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletrostática a pó
Basic color	RAL 7035
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Quadro de montagem autossustentável de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás Porta em chapa de aço ventilada (com 67 % de área livre na parte perfurada) dianteira, com puxador, dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E Porta traseira em chapa de aço com ventilação (com superfície livre da parte perfurada de > 67%), dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E Quadro de base com recorte máximo (para montagem opcional de chapas modulares) Chapa de teto com recorte coberto para cabos e para ventilador opcional 4 pés de nivelamento M10 (inclusos) 4 pinos distanciadores de 20 mm para elevação da chapa de teto (inclusos) Kit para montagem modular
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 1.000 mm

# Recursos

Unidades de altura	42 UA
Unidades de altura	42 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente	80 mm / 130 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)	745 mm
Capacidade de carga	7000 N
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 20
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	68 kg
Peso líquido	65
Peso bruto	68
EAN	4028177801516
E-Number Sweden	E7282507
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Aprovações

Explicações

Declaration of conformity