


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.050

Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 00 a 3

Estado: 27-09-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.050 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 00 a 3 com controle eletromecânico de fusíveis

Recursos

Cód. Ref.	SV 9344.050
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor	Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7035/7001
Área de aperto para barras laminadas em cobre	Largura da área de aperto: 20 mm Altura da área de aperto: 5 mm
for mounting plate assembly	sim
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Parafuso M8
Corrente nominal de serviço máxima	160 A
Para tamanho NH	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões	Largura: 106 mm Altura: 194 mm
Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos	10 - 95 mm ²
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Quantidade de polos	3 polos
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	1,18 kg
Peso líquido	1

Recursos

Peso bruto	1.172
Teor de cobre (kg / unidade)	0.15
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177540552
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Aprovações

Aprovações	CQC-CCC
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK