


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2383.030 TFT-hållare

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2383.030 - TFT-hållare

Lämplig för montage av TFT-skärmar med lådfastsättning CP-S, CP-L och vertikal bärarm via skåpfastsättning, lutningsbar.



Features

Art. nr.	SM 2383.030
Produktbeskrivning	Lämplig för montage av TFT-skärmar med VESA 75/100. Anpassning upp till 21" för fastsättning CP 40 (6501.070), fastsättning CP 60 för bärarmsanslutning 120 x 65 mm (6206.360), vertikal bärarm med hjälp av lutningsadapter +100°/-60° (6206.460).
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 7024
Dimension	Bredd: 477 mm Höjd: 372 mm Djup: 110,5 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	3,2 kg
Nettovikt	3.033
Bruttovikt	3.233

Features

PCF/PU (Cradle-to-Gate)	12,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177497146
ETIM 8	EC002620
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
