

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3304.548

# Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3304.548 - Vägghmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energieffektiva Blue e vägghmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 2500 W med integrerad e-Comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning (från 1000 W), kapslingsklass UL Type 3R/4, 12.



## Features

Art. nr.	SK 3304.548
Utförande	vägghmontage
Produktbeskrivning	Energieffektiva Blue e vägghmonterade kylaggregat med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning. Kapslingsklass UL Type 3R/4, 12.
Fördelar	Lämpad för utomhusuppställning Blue e teknologi Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Kondensor med RiNano-beläggning Anslutningsklart (kontaktdon) Håltagningsmall Fastsättningsmaterial Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1,15 kW Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,3 kW Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,95 kW Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,11 kW

# Features

Märkspänning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 2,2 A Vid 60 Hz: 2,1 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 11,5 A Vid 60 Hz: 12,7 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 950 m <sup>3</sup> /h Innerkretslopp: 540 m <sup>3</sup> /h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,53 Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,67
Utförande	väggmontage
Dimension	Bredd: 405 mm Höjd: 1.020 mm Djup: 358 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 56
Protection category NEMA	UL Type 3R UL Type 4 UL Type 12
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R134a mängd: 0,325 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 1.430 CO <sub>2</sub> -ekvivalent (CO <sub>2</sub> e): 0,46 t
Temperaturreglering	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	-20 °C...50 °C
Driftstemperatur	Kompressorkylningsläge från +10 °C omgivningstemperatur. Endast den interna fläkten är aktiv inom temperaturområdet -20 °C till +10 °C.
Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Inställningsområde	20 °C...50 °C

# Features

---

Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,75 kW Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,78 kW Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,79 kW Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)	28 bar
Försäkring	Motorskyddsbrytare: 6,3...10 A
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	50 kg
Nettovikt	61
Bruttovikt	62
Tullvarukod	84158200
EAN	4028177943711
ETIM 8	EC000855
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA
Certificates	EAC
Explanations	Konformitetsförklaring Declaration of conformity - F-gas regulation Konformitetsförklaring UK

---