

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3364.100

Luft-vatten värmväxlare

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3364.100 - Luft-vatten värmeväxlare väggmontage

Effektklasser 375–5000 W. För tuffa miljöer. Bekväma monteringsmöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt.



Features

Art. nr.	SK 3364.100
Utförande	Vattenledande delar i koppar/mässing (Cu/CuZn)
Produktbeskrivning	För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Bekväma monteringsmöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt.
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Anslutningsklar Håltagningsmall Tättnings- och fastsättningsmaterial
Total kyleffekt	L 35 W 10 vid 400 l/h: 1 kW
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 37 W Vid 60 Hz: 38 W
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,18 A Vid 60 Hz: 0,18 A
Tillåtet driftstryck (p max.)	1 - 10 bar
Inkopplingstid	100 %
Kylmedium	Vatten (för specifikation, se Internet)
Vattningångstemperatur	1 °C...30 °C

Features

Vattenanslutningar	½" slangkoppling G ¾" AG
Temperaturreglering	Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	1 °C...70 °C
Observera:	Inbyggd backventil vid utförande med e-Comfort controller
Dimension	Bredd: 280 mm Höjd: 550 mm Djup: 120 mm
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
Inställningsområde	20 °C...55 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	9 kg
Nettovikt	9.5
Bruttovikt	10
Tullvarukod	84158300
EAN	4028177495654
ETIM 8	EC002515
ETIM 7.0	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	---

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring