

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.002

Crimptång

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.002 - Crimptång för ändhylsor

Crimptång för fyrkantig eller sexkantig pressning av ändhylsor utan isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 1 och ändhylsor med isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 4.

Features

Art. nr.	AS 4054.002
Utförande	rak
Produktbeskrivning	För bearbetning av ändhylsor utan isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 1 och ändhylsor med isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 4.
Fördelar	Minimalt kraftbehov med stora ledartvärsnitt Konstant hög kvalitetspressning Frikopplingsbar tvångsspärr Självjusterande
Material	Högklassigt särskilt verktygsstål
Ytbehandling	Matt, förkromad
Färg	null
Sammanpressning	Fyrkantig crimp
Riktning för kabelinföring	på sidan
Dimension	Längd: 176 mm
AWG	26 - 8
För tvärsnitt	0,14 - 10 mm ²
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,362 kg
Nettovikt	0.4
Bruttovikt	0.449
Tullvarukod	82032000
EAN	4028177930957

Features

ETIM 8	EC000168
ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
