

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.453

Dörr i aluminium/stålplåt, ventilerad

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.453 - Dörr i aluminium/stålplåt, ventilerad för VX IT

För byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85 %.



Features

Art. nr.	DK 5301.453
Produktbeskrivning	För byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85%.
Material	Ram: Strängpressad aluminiumprofil Ventilationsgaller: stålplåt Profil, vertikal: Eloxerad aluminium Profil, horisontell: aluminium, lackerad
Färg	Komforthandtag VX, gångjärn, horisontell profil, ventilationsgaller: RAL 9005 Vertikal profil: silverfärgad
Leveransens omfattning	Dörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E Tre gångjärn 180°, monterade Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn

Features

Observera:	Dörröppningsvinkel vid kapslingssystem max. 240° Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 105°
Passar för	Skåptyp: VX IT Bredd: = 800 mm Höjd: = 2.200 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	10,6 kg
Nettovikt	9.6
Bruttovikt	10.6
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	40,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
EAN	4028177955073
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204