

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8453.000

# Golvskåp för ihopbyggnad VX25, rostfritt stål

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8453.000 - Golvskåp för ihopbyggnad VX25, rostfritt stål Golvskåp

Standarden för apparatskåpskonstruktion i högkvalitativt rostfritt stål 1.4301 (AISI 304): Skåpfram med två frontdörrar, bakvägg, montageplåt, takplåt och delade bottenplåtar. Perfekt för effektiv skåputbyggnad.

## Features

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Art. nr.                           | VX 8453.000   |
| Material                           | Skåpstomme: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Tak: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt<br>Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt<br>Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt<br>Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Montageplåt: Stålblåt, 3,0 mm |
| Ytbehandling                       | Skåpstomme och bottenplåtar: Blanka<br>Dörr, tak och bakstycke: Streckslipade på utsidan, korn 400<br>Montageplåt: förzinkad  |
| Leveransens omfattning             | Skåpstomme<br>Dörr(ar)<br>Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd<br>Takplåt<br>Bottenplåtar<br>Bakstycke<br>Montageplåt<br>Lås: 3 mm dubbellås<br>2 montageskenor 18 x 39 mm  |
| Dimension                          | Bredd: 1.200 mm<br>Höjd: 1.800 mm<br>Djup: 500 mm   |
| Mått för montageplåt (B x H)       | 1.099 mm x 1.696 mm   |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55   |

# Features

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Kapslingsklass NEMA             | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1<br>Typ 12   |
| IK-kod                          | IK10  |
| Antal dörrar                    | 2   |
| Observera:                      | På grund av materialhårheten rekommenderar vi att använda torxskruv 2486.400.                 |
| Grundmaterial                   | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)  |
| Förpackningsenhet               | 1 st.   |
| Vikt/förp.                      | 172 kg  |
| Nettovikt                       | 158.98  |
| Bruttovikt                      | 171.6   |
| PCF/PU (Cradle-to-Gate)         | 423,8 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Note on the PCF class           | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| EAN                             | 4028177920163   |
| ETIM 7.0                        | EC000261  |
| ECLASS 8.0                      | 27180101  |

# Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>UL + C-UL (listed)      |
| Certificates | Ytbehandling  |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |