

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.353

Montageplåtsfixering

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.353 - Montageplåtsfixering Typ A, för VX

För ytterligare fixering och för reducering av eventuell vibration från montageplåten.



Features

Art. nr.	VX 8617.353
Produktbeskrivning	För ytterligare fixering och för reducering av eventuell vibration från montageplåten. Låsbulnen fixeras på sidan i montageplåten innan montageplåten sätts på plats. Efter att montageplåten positionerats kant i kant med skåpramen kan hållarvinkeln fästas mot skåpprofilen. På så sätt minskas inte montageplattans yta och fixeringen kan monteras utan att bakstycket demonteras.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	Montageposition för montageplåt = jäms med skåpramen/position ± 0 mm. 2 st per skåp/montageplåt, vid sidan på montageplåtens halva höjd
Passar för	Skåptyp: VX
Förpackningsenhet	5 st.
Vikt/förp.	0,68 kg
Nettovikt	0.6
Bruttovikt	0.675
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177940413
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
