

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.610 Inbyggnadssats

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.610 - Inbyggnadssats för VX svängram, liten och VX delmontageplåt

För montage av liten svängram eller i AX, VX, SE eller en delmontageplåt (i kombination med gångjärn för delmontageplåt).

## Features

Art. nr.	VX 8619.610
Produktbeskrivning	För montage av liten svängram i AX, VX, SE eller en delmontageplåt (i kombination med gångjärn för delmontageplåt).
Användningsområden	Med VX: Direkt på skåpprofilen i främsta läget Med VX: I kombination med systemchassi 23 x 64 mm förskjuten i djupled
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förnicklad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	Direkt på skåpprofilen i främsta läget I kombination med systemchassi 23 x 64 mm förskjuten i djupled
Observera:	För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med inbyggnadssats AX I VX SE på skåpprofil i kombination med adapterskena VX För montage på delmontageplåten krävs gångjärnsfäste 8617650
Tillåten belastning (statisk)	1 500 N
Passar för	Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	3,3 kg
Nettovikt	3.15
Bruttovikt	3.28
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177919631

# Features

---

ETIM 7.0	EC002620
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27189234
------------	----------