

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9666.916

# Golvskåp för ihopbyggnad VX25

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9666.916 - Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Normskåp

Ihopbyggnadssystem VX, som installationsfördelning, förberedd för ISV-utbyggnadsmoduler.

## Features

Art. nr.	VX 9666.916
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Dörr(ar), tak, bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Bottenplåt: Förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåpstomme Dörr(ar) Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Bottenplåtar Bakstycke Takplåt Lås: 3 mm dubbellås
Antal dörrar	1
Observera:	För 600 mm breda installationsfördelningar, använd golvskåp VX, stålplåt Vid en sockelhöjd på 200 mm behövs vardera två VE sockelhörnstycken, 100 mm och sockelplåtar, 100 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12
Test specification	IEC 61 439-1/-2
Dimension	Bredd: 850 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	117 kg

# Features

---

Nettovikt	89.2
Bruttovikt	91.6
PCF/PU (cradle-to-gate)	288,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	94032080
EAN	4028177929722
ETIM 7.0	EC000214
ECLASS 8.0	27142409

# Approvals

---

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL
Certificates	Ytbehandling
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK