


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.601

Kabelové průchodky z polyamidu

State: 27.9.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.601 - Kabelové průchodky z polyamidu

Integrované upínací lamely zajišťují spolehlivý přitah a odlehčení od tahu šetrné ke kabelům.

Features

Obj. č.	SZ 2411.601
Výhody	Průchodka a kontramatice jsou prodávány společně v jednom balení, což usnadňuje objednávání a skladování. Upínací lamely pro rovnoměrné utažení a odlehčení tahu, které chrání kabel
Materiál	Polyamid 6 Těsnění: CR/NBR
Barva	RAL 7035
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 68 (5 barů, 30 min)
Rozměry	Výška: 22 mm
Závit	M12 x 1,5
Délka závitu	8 mm
Min. průměr kabelu	3 mm
Max. průměr kabelu	6,5 mm
Rozsah provozních teplot	-30 °C...100 °C
torque	1,8 Nm
Velikost klíče	15 mm
Rozměry	Závit: M12 x 1,5 Délka závitu: 8 mm
Type rating podle UL 50E	Type 4X
Balení	50 ks
Hmotnost/balení	0,25 kg
Netto hmotnost	0.05

Features

Brutto hmotnost	0.22
Číslo celní sazby	39269097
EAN	4028177810013
ETIM 8	EC000441
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approvals

Approvals	CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE
-----------	--

Explanations	Prohlášení o shodě
--------------	--------------------