

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.300

Řadové pojistkové odpínače NH velikost 00 až 3

State: 27.9.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.300 - Řadové pojistkové odpínače NH velikost 00 až 3

Features

Obj. č.	SV 9343.300
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94 Kontaktní dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7035/7001
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc	Šířka svěracího prostoru: 32 mm Výška svěracího prostoru: 10 mm
Poznámka	Připojení sektorových vodičů 120 – 300 mm ² .
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Vývod vodičů	nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Jmenovitý provozní proud max.	630 A
Pro velikost NH	3
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou lišit pro aplikace UR. Použití dle UR pouze ve spojení se „Special Purpose Fuses“.
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 250 mm Výška: 298 mm
Přípojka pro průřezy kulatých vodičů	95 - 300 mm ²
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc	20 mm

Features

Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Počet pólů	3 póly
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	4,5 kg
Netto hmotnost	4.48
Brutto hmotnost	4.5
Podíl mědi (kg / ks)	1.44
Číslo celní sazby	85369095
EAN	4028177540446
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approvals

Approvals	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK